


# Stabdymo varža CACR-KL2-33-W2400

Gaminio numeris: 1336619

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	600
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija Vertikalus
Pulse energy, braking resistor at 380 V	21.600 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	21.600 Ws
Galia prie 35% apkrovimo ir 20°C	3.600 W
Nominali galia, stabdymo varža	1.440 W
Rated output, braking resistor at 380 V	1.440 W
Rated output, braking resistor at 780 V	1.440 W
Varžos reikšmė	33 Ohm
Leidimas	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	8.000 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS