

# Prispaudimo įvorė EAMH-50-8-C13.6-P

Gaminio numeris: 1354094

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,35 kgmm <sup>2</sup>
Produkto svoris	16 g
Informacija	atitinka RoHS