

Sujungimo kolektorius VABM-C8-12E-G14-10-M1-L

Gaminio numeris: 1361869

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	12 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,6 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	5 Nm
Produkto svoris	788 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys