


# Sujungimo kolektorius VABM-C8-12E-G14-14-M1-L

Gaminio numeris: 1361871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė                 |
|---|-------------------------|
| Tinklelio matmuo                                      | 12 mm                   |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius              | 14                      |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                         | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L       |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas      | 0,6 Nm                  |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 5 Nm                    |
| Produkto svoris                                       | 992 g                   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                      | G1/4                    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                      | G1/4                    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5                      | G1/4                    |
| Informacija   | atitinka RoHS           |
| Material manifold                                     | Aliuminio liejinys      |