

Jungtis NPCK-C-D-G18-K6

Gaminio numeris: 1366257

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,9 mm
Sandarinio tipo ant varžto	Sandarinio žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Food-safe	See Supplementary material information
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Apsaugos klasė	IP69K
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Note on ambient temperature	The NPCK can be used from -40 to 60 °C when using suitable tubing and observing the maximum operating pressure of the tube.
Nominalus užveržimo momentas	6,5 Nm
Note on the nominal tightening torque	4 Nm +/-10% for NPCK to MPA-C
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	14,1 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Material of union nut	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of threaded plug	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	PEEK