

Posūtkio pavara DSM-12-270-CC-HD-A-B

Gaminio numeris: 1369122

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Dempferiavimo kampas	15 deg
Posūtkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 246 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 246 deg
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-3 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,3 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali ašinė jėga	180 N
Maksimali spindulinė jėga	200 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,008 kgm ²
Produkto svoris	420 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Plienas Nikeliuota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys