

# Sriegtinė įmovos detalė CRCN-1/8-PK-6

Gaminio numeris: 13971

FESTO

Korozijai atsparus,  
su sandarinimo žiedu,  
PAN, PUN, PL, PP, PU vamzdeliams.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 5,3 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas   |
| Dėžės dydis                                   | 10   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar   |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]                                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L   |
| Food-safe                                     | See Supplementary material information   |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 60 °C  |
| Produkto svoris                               | 7,5 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Išorinis sriegis G1/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | For tubing outside diameter 8 mm   |
| Informacija                                   | atitinka RoHS  |
| Material housing                              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material of threaded seal                     | PA - sustiprintas<br>TPE-U(PU)   |