

Plokšti cilindrai

DZH-32-125-PPV-A

Gaminio numeris: 14046

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su reguliuojamu dempferiavimu galinėse pozicijose, įvairios tvirtinimo galimybės.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 125 mm |
| Stūmoklio diametras | 32 mm |
| | Ekvivalentiškas skersmuo |
| Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas | 1,7 deg |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Ovalus stūmoklis |
| Operating pressure MPa | 0,06 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0,6 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 19 mm |
| Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi | 1 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 30 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 500 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminis |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminis |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |