



Tandeminis cilindras DNUT-100- -PPV-A

Gaminio numeris: 14197

FESTO

Su valdoma amortizacija galuose
Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 300 mm
Stūmoklio diametras	100 mm
Paremtas standartu	ISO 6431
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,5 ... 8 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	30 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	8.442 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	8.992 N
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Informacija apie uždengimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas