


Mova
EAMC-40-66-12-14
Gaminio numeris: 1452803

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|------------------------|
| Laikiklio skersmuo 1 | 12 mm |
| Laikiklio skersmuo 2 | 14 mm |
| Dydis | 40 |
| Nominalus ilgis | 66 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 6.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 42,3 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 21 Nm |
| Produkto svoris | 139 g |
| Informacija | atitinka RoHS |