

# Ašies komplektas EAMM-A-D40-60H

Gaminio numeris: 1454242

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	12,5 Nm
Produkto svoris	570 g
Interface code, actuator	D40A D40B D40C
Interface code, motor in	60H
Informacija	atitinka RoHS