



Tarpinės pozicijos modulis DADM-EP-G6-16

Gaminio numeris: 1478121

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	3 ... 6 bar
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Maksimalus sukimosi laikas	150 ms
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maks. stabdymo jėga	1.100 N
Produkto svoris	340 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PU
Material housing	Aliuminio liejinys
Material lever	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis