



Rankinis skirstytuvas VBOH-32-G38

Gaminio numeris: 1482679

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	2.201 l/min
Nominalus dydis	9,9 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 12 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Tinklelio matmuo	39,5 mm
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Šliaužiklio mova
Valdymo tipas	tiesioginis
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Veikimo jėga	41 N
Produkto svoris	70 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR