

# Apsauginės dumplės EADB-V2-80-S401-500

Gaminio numeris: 1489410

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	93 mm
Dydis	80
Eigos ribos	401 ... 500 mm
Cilindro koto pailginimas	117 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Judanti masė	247 g
Produkto svoris	444 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis