

Priartėjimo jutiklis SMEO-4U-K-LED 230



Gaminio numeris: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

su herkoniniu kontaktu ir šviesos diodu (LED), be tvirtinimo komplekto.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	DIN EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalvimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis be LED funkcijos
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	≤ 2 ms
išjungimo laikas	0,05 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Didžiausi išėjimo srovė AC	250 mA
Didžiausia išėjimo srovė DC	120 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Įtampos kritimas	≤ 4,5 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 250 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	su priedais
Suspaudimo momentas	0,8 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	70 g
Material housing	PET TPE-O
Darbo režimo dispiėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3