


Programavimo kabelis KDI-SB202-BU9

Gaminio numeris: 150268

FESTO

Standartinis Festo, nuoseklus kabelis, nuo vienos skirstytuvų salos iki
Atpažinimo sistemos (Checkbox).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	4,5 ... 6,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	181 g
Elektrinė jungtis 1	Straight socket, M12, 4-pin
Elektrinė jungtis 2	Straight socket, Sub-D, 9-pin
Kabelio struktūra	4x0,14
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	Gnybtas Su įvorės veržle
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeluota
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksuota