



Įsukamas cilindras EGZ-6-15

Gaminio numeris: 15035

FESTO

Su ištininiu išoriniu sriegiu ant cilindro korpuso.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Eiga | 15 mm |
| Stūmoklio diametras | 6 mm |
| Dempferiavimas | Be amortizavimo |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stumiantys |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Darbinis slėgis | 2 ... 8 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 14 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 13,9 N |
| Montavimo tipas | Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Material cover | POM |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Žalvaris Nikeliuota |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |