

Priartėjimo jutiklis SIEH-M18B-PS-K-L

Gaminio numeris: 150458

FESTO

Induktyvinis, dideliems suveikimo nuotoliams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Nominalus suveikimo atstumas | 8 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 6,48 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 0,35 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.3 Žalvaris = 0.4 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,4 mm |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Histerėzė | ≤ 0,88 mm |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 1.500 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 200 mA |
| Įtampos kritimas | ≤ 2 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | +/- 20 % |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 10 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | 3- šerdys Kabelis |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Dydis | M18 |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Suspaudimo momentas | 20 Nm |
| Instaliavimo tipas | vienu lygiu |
| Produkto svoris | 108 g |
| Material housing | Žalvaris PBTP Nikeliuota |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Užterštumo laipsnis | 3 |