

Priartėjimo jutiklis SMEO-4U-S-LED-24 B



Gaminio numeris: 151526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

su herkoniniu kontaktu ir šviesos diodu (LED), be tvirtinimo komplekto.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaracija)	atitinka EU-EMV reikalvims in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Kartojimo tikslumas	0,2 mm
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
išjungimo laikas	0,03 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	800 Hz
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Induktyvinė apsauginė grandinė	Pritaikytas MZ-, MY-, ME-ritėms
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 27 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Montavimo tipas	su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	6 g
Material housing	PET
Darbo režimo dispėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L