


Šarnyro flanšas SNGL-160

Gaminio numeris: 151534

FESTO

Suitable clevis foot LSNG, LSNSG.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	160
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	2.358 g
Material mounting	Padengtas aliuminiu
Material bearing	Plastinis
Material screws	Plienas Galvanizuota