

Vienkryptis droselis GRLA-1/8-NPT-B

Gaminio numeris: 151539

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,3 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS