

Sujungiamo koto cilindras DNG-6"-10"-PPV-A

Gaminio numeris: 151655

FESTO

Atitinka ISO 15552, NF E 49 003.1 ir UNI 10 290 standartus, tinka magnetiniai jutikliai, valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 "
Stūmoklio diametras	6 "
Stūmoklio koto sriegis	UNF1 1/2-12
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	8,7 ... 145 Psi
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Dempferiavimo ilgis	1,57 "
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	2.543 lbf
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	2.712 lbf
Papildomas svoris 10mm ilgiui	6,7 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	609 oz
Pneumatinis pajungimas	NPT3/4-14