



Lizdo jungtis MSSD-EB

Gaminio numeris: 151687

★ Kernprogramm

prijungimo standarto DIN EN 175 301 tipas C skirstytuvų magnetinėm ritėm.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	90° rotatable
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	11 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Kištuko lizdas Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 pagal DIN EN 61984 Stačiakampė konstrukcija MSEB Stačiakampė konstrukcija MSN2
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 300 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	6 A
Leidžiama srovės apkrova	6 A
Atsparumas smūgiams	4 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	Pg7
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Leistinas kabelio skersmuo	7,5 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 0,75 mm ²
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-45 ... 90 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	Plastinis
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	NBR