


# Kreipiamosios FEN-3/4"- -KF

Gaminio numeris: 151732

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	3/4"
Eiga	0,04 ... 10 "
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	14 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	828 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys