


Greito jungimo lizdas KDMS6-1/2-A

Gaminio numeris: 151778

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	13 mm
Manometras	optinis
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1,935 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	32,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	175 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2