

Suspaudimo modulis EV-10/30-3

Gaminio numeris: 151993

FESTO

[Su nustatymo funkcija](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	3 mm
Suspaudimo paviršius	10x30
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	≤ 6 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	-20 ... 40 °C
Produkto svoris	20 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M3
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material membrane	TPE-U(PU)