

Multi lizdas KDVF6-22

Gaminio numeris: 152511

FESTO

ND 6 mm plastikinių šlangelių jungimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	6 mm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. Jungčių skaičius	22
Pneumatinis pajungimas	PK-6
Spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS