


Siurbtukas VAS-125-3/8-PUR

Gaminio numeris: 152606

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Siurbtuko diametras	125 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	125 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	606 N
Montavimo sriegis	G3/8
Siurbtuko tvirtinimas	G3/8
Vakuumo pajungimas	G3/8
Atramos kietumas	62
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)