



Slėgio jungiklis PEV-W-KL-LED-GH

Gaminio numeris: 152618

FESTO

Montavimui į G ar H skersinį su kabelio gnybtais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Slėgio matavimo diapazonas	2 ... 8 bar
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Perkrovimo riba	20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Histerezė	0,5 ... 2 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Maksimali išėjimo srovė	2.500 mA
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Elektrinis pajungimas	4-poliai Įsuktas terminalas
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	M5
Produkto svoris	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Slenksčio nustatymo diapazonas	2 ... 8 bar
Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III