

Kondensato išleidimo įtaisas WA-2

Gaminio numeris: 152810

FESTO

automatinis



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	mechaninis
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Rankinis valdymas	Stūmimas
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išorinis, mechaninis, visiškai automatizuotas
Matuotas kintamasis	Pripildymo lygis
Skirstytuvo funkcija	2/2 atviras, monostabilus
Darbinis slėgis	1,5 ... 14 bar
Darbinė terpė	Vanduo
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	92 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Kondensato nuleidimo pajungimas	PK-4
Pneumatinis pajungimas	M9
Material housing	Aliuminio liejinys