

# Atbulinis vožtuvas H-QS-4

Gaminio numeris: 153462

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija                    | Negrįžtama funkcija  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | QS-4   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | QS-4   |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 136 l/min  |
| Darbinis slėgis                         | -1 ... 10 bar  |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                        | Anodised aluminium   |
| Korpuso spalva                          | Juodas   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Min. differential pressure, opening     | 0,1 bar  |
| Min. differential pressure, closing     | 0,2 bar  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produkto svoris                         | 5,3 g  |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |