


T įkišama detalė

QSYLV-1/2-1/2-U

Gaminio numeris: 153798

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 7,1 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | padengimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | L-shape, 2-way, parallel |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 30 Nm |
| Išėjimų skaičius | 2 |
| Padavimo linijų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Hollow bolt with external hex |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Male thread 1/2 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 1/2" išorinio skersmens |
| Ambient temperature Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |