

# Posūtkio pavara DRQ-25- -270-PPVJ-A


Gaminio numeris: 154461  
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 181 iki 269°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Dempferiavimo kampas	74,5 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas	-5 / + 5 deg
Pasisukimo kampas	270 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliatiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,1 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	2,5 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0008 kgm <sup>2</sup>
Produkto svoris	1.510 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU) NBR