


Mini slėgio reguliavimo vožtuvas LR-3,3

Gaminio numeris: 15717

FESTO

Be pagrindo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Standartinis nominalus srauto debitas	150 l/min
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Diafragmos reguliatorius su antriniu išmetimu
Darbinis slėgis	10 bar
Operating pressure	145 psi
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Valdymo slėgis	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material seals	NBR TPE-A TPE-U(PU)