

Kondensato išleidimo įtaisas WA-1-B

Gaminio numeris: 158497

FESTO

automatinis



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	mechaninis
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 10°
Rankinis valdymas	Stūmimas
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išorinis, mechaninis, visiškai automatizuotas
Matuotas kintamasis	Pripildymo lygis
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	4 ... 16 bar
Darbinė terpė	Vanduo
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	210 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Kondensato nuleidimo pajungimas	G1/4
Pneumatinis pajungimas	M9
Material housing	Žalvaris PA