



# Kompaktiškas cilindras DMML-16- -P-A-S20

Gaminio numeris: 158574

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su elastiniais dempferiavimo žiedais galinėse pozicijose, plačios tvirtinimo galimybės.  
Kitos eigos pagal pageidavimą. Galimi tik standartiniai ilgiai 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 40 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Through, hollow piston rod
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas su jungu
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Pavaros tvirtinimo užveržimo momentas	2,5 Nm +10 %
Teorinė jėga prie 6 barų	104 N
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	104 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	104 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Material cover	Žalvaris
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejiny anoduotas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis