

# Kompaktiškas cilindras


## EMM-32- -P-A-S6

Gaminio numeris: 158635

FESTO

padėties nuskaitymas, su galinės padėties amortizacija, daug tvirtinimo būdų.

Tiekiamos tik standartinės eigos 5, 10, 15 mm. Kitos eigos pagal pareikalavimą.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 15 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Pavaros tvirtinimo užveržimo momentas	9 Nm +10 %
Teorinė jėga prie 6 barų	456 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	456 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material cover	Žalvaris
Material seals	FPM
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis