


Dumplinis siurbtukas VASB-40-1/4-SI

Gaminio numeris: 158979

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	32 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	56 N
Produkto svoris	16 g
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuumo pajungimas	G1/4
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)