


Vienkryptis droselis GR-M3

Gaminio numeris: 15899

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M3
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	29,5 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	26 ... 27,5 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 8 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2,5 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Žalvaris