

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-3X0,5-BL

Gaminio numeris: 159660

FESTO

Kalibruota išorė, QS-, CK- ir CN- tipo sujungimams, poliuretanais (neapbruota naudojimui maisto pramonėje).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	3 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	12 mm
Vidinis diametras	2,1 mm
Min. lenkimo spindulys	9 mm
Instructions for use	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Material fire test	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,0044 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 3mm 2 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)