



Suslėgto oro rezervuaras CRVZS-10

Gaminio numeris: 160237

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apimtis	10 l
Montavimo pozicija	žemėjantis kondensato vamzdis
Atitinka standartus	AD 2000 lakštas
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Leidimas	TUV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Azotas
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 100 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 100 °C
Maksimalus užveržimo momentas,sujungimo sriegis	130 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, vandens seperatorius	27 Nm
Produkto svoris	6.459 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Kondensato nuleidimo pajungimas	G3/8
Pneumatinis pajungimas	G1
Informacija	atitinka RoHS
Material of air reservoir	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis