


Kompaktiškas cilindras ADVU-3"- -P-A

Gaminio numeris: 160568

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su vidiniu sriegiu
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 16 "
Stūmoklio diametras	3"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	8,7 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,5532 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	636 lbf
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	678 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	10,829 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	5,926 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	62,504 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,882 oz
Pneumatinis pajungimas	NPT1/8-27
Darbinis slėgis [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys