


Dumplinis siurbtukas VASB-100-1/4-SI

Gaminio numeris: 160994

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|---|
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Siurbtuko diametras | 100 mm |
| Efektyvus siurbtuko diametras | 85 mm |
| Konstrukcija | Vakuomo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 200 °C |
| Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo | 397 N |
| Produkto svoris | 95 g |
| Montavimo sriegis | G1/4 |
| Siurbtuko tvirtinimas | G 1/4 |
| Vakuomo pajungimas | G1/4 |
| Atramos kietumas | 60 +/- 5 |
| Informacija apie smeigę | Aliuminio liejinys |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |
| Informacija apie siurbtukus | VMQ (silikonas) |