



Pneumatinis skirstytuvas

J-5/2-D-02

Gaminio numeris: 161083

FESTO

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Plotis | 18 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 500 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Nominalus dydis | 6 mm |
| Tinklelio matmuo | 19 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | VDMA 24563 |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Valdymo slėgis | 2 ... 10 bar |
| Reversavimo laikas | 6 ms |
| Darbinė terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Valdymo terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 110 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |