

Rinkinys daugiapoziciniam cilindriui DPVU-40

Gaminio numeris: 161198

FESTO

Leidžia 3 ir 4 pozicijų cilindrų tvirtinimą, kiekvienas susideda iš 2 standartinių ADVU cilindrų.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	155 g
Informacija	atitinka RoHS
Material flange	Aliuminio liejinys
Material screws	Plienas Galvanizuota
Material cylindrical dowel pin	Plienas Galvanizuota