

Elektromagnetinis skirstytuvas MN1H-2-3/8-MS-NPT



FESTO

Gaminio numeris: 161726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su rankiniu valdymu, be elektromagnetinės ritės ir lizdo (užsakomi atskirai).

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | Membrininė sklendė |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | 3/8 NPT |
| Nominalus dydis | 13 mm |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 uždaras, vienos ritės |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija Stūmimas |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Terpė | Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm |
| Oro išmetimo funkcija | nedroselijuojantis |
| Numetimo tipas | Oro spyruoklė |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Terpės slėgis | 0,5 ... 10 bar |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Material screws | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Medžiagos numeris, varžtas | 1.4301 |
| Produkto svoris | 450 g |
| Apsaugos klasė | IP65 |