



Tiesinė pvara DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Gaminio numeris: 161974
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 1.800 mm
Stūmoklio diametras	18 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	153 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	153 N
Judanti masė	300 g
Judanti masė 0 mm eigos	300 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	750 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	22 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas