



Dviejų stūmoklių cilindras DPZ-25-25-P-A-KF-S20

Gaminio numeris: 162111

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	25 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	10 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas iš abiejų pusių ir su skylė
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,3 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	452 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	452 N
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	Grūdintas plienas