

Mikro filtras

LFMA-1/4-D-MINI-A

Gaminio numeris: 162651

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su taurės apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | D |
| Dydis | Mini |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 0,01 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertinės dujos |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 410 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 100 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,9999 % |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | 1,5 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,01 mg/m ³ |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 |
| Material housing | Cinkuota |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | PC |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Produkto svoris | 250 g |