

Smulkus filtras LFMB-1/2-H-A

Gaminio numeris: 162818

FESTO

Su 1 µm filtro įdėklų, su metalo apsauga
Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrucija	Pluoštinis filtras
Diferencinis slėgis	Manometras
Įėjimo slėgis 1	0 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.600 l/min
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota
Informacija apie kolbą	Cinkuota